



PISTOLA DE MICROESFERAS SIN AIRE DE DIFUSIÓN

Esta pistola está equipada con un pistón de cierre en acero templado (el curso del pistón es ajustable con un tornillo). La pistola debe ser suministrada con un depósito de microesferas con presión.

CONEXIONES:

Mando de apertura 1/4"
Ø paso de microesferas 11,5 mm

BOQUILLA DE MICROESFERAS:

Ø 4 a 10 mm

DIFUSOR

La pistola está equipada con un difusor ajustable (orientación y anchura) para aplicar uniformemente las microesferas en línea hasta una anchura de 30 cm. Tiene un refuerzo de carburo de tungsteno para aumentar considerablemente su duración de vida. Este refuerzo es fácilmente reemplazable en caso de desgaste.

El difusor puede equiparse de un detector de microesferas para evitar tener una línea sin microesferas. Este detector se asocia a una caja electrónica que vigila las pistolas y las alarmas (bajo pedido).

RECOMENDACIONES DE USO

- Para el aire prefieren una manguera con Ø 8 mm
- Utilizar una presión de mando de apertura de 6 bar
- Para mejorar el caudal de las microesferas (velocidad, cantidad), añadir nuestro tubo de inyección 8304S-C con enchufe para el aire (opción bajo pedido).

CARACTERÍSTICAS

	SIN DIFUSOR	CON DIFUSOR
Dimensiones:	170 x 55 mm	280 x 55 mm
Peso:	1,5 kg	2,4 kg

Edwin Kamber SA se reserva el derecho de modificar las informaciones en cualquier momento

